

Iontoforese tegen overmatig zweten – wat zijn de verschillen tussen apparaten?

Iontoforese is een beproefde en veilige methode om overmatig zweten van handen, voeten of oksels te behandelen. Het principe is bij alle apparaten vergelijkbaar: met een milde gelijkstroom (DC of gepulseerde stroom PC/DC) wordt de zweetproductie tijdelijk afgeremd. Toch bestaan er belangrijke verschillen tussen de merken in kwaliteit, gebruiksgemak, comfort, en betrouwbaarheid van service. Sommige modellen zijn eenvoudige private-label apparaten die onder meerdere namen worden verkocht, terwijl andere – zoals de Duitse Hidrex – professioneel medisch zijn ontwikkeld en jarenlang klinisch worden toegepast. Wie kiest voor een degelijk apparaat, merkt vaak al binnen 10–20 behandelingen een duidelijke vermindering van het zweten. Een proefperiode helpt daarbij, maar belangrijker is dat het apparaat goed aansluit bij de gebruiker en dat er betrouwbare ondersteuning beschikbaar is.

Onderstaand overzicht zet de meest voorkomende systemen van 2025 overzichtelijk naast elkaar, voor een bewuste en realistische keuze.

Merk	CE/MDR-status	Stroomtype & voeding	Max. stroom / spanning / sessieduur	Memory / veiligheid	Toepassing & accessoires	Garantie / Klantenservice / Fabrikant	Opmerkingen
Hidrex (ClassicION) (ComfortION)	CE en MDR-geregistreerd medisch hulpmiddel (EU 2017/745)	- PC / DC - lichtnet	35 mA / ca. 65 V • 15 min	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Memory ✔ Veiligheidsfuncties <ul style="list-style-type: none"> • auto-stop • huidweerstanddetectie • polariteitswissel 	Handen/Voeten + accessoires voor oksel, gezicht, nek, rug (ook DUO-set H/V)	30 dgn niet-tevreden-geld-terug <ul style="list-style-type: none"> • NL-klantenservice (Tel Mail) • Hidrex GmbH – Duitsland • Leverancier Van der Bend B.V. – www.vanderbend.nl 	Professionele standaard – hoog comfort, nauwkeurige instellingen, gebruiksvriendelijk, diverse modellen verkrijgbaar
Dermadry Totaal	CE en MDR-geregistreerd medisch hulpmiddel (EU 2017/745)	- PC (= 90% DC/ 10% PC) - lichtnet	25 mA / ca. 55 V • 20 min	<ul style="list-style-type: none"> ✘ Memory ✔ Veiligheidsfuncties <ul style="list-style-type: none"> • auto-stop • geleidingscontrole • soft-start 	Handen/Voeten/ Oksel (één set)	30 dgn niet-tevreden-geld-terug <ul style="list-style-type: none"> • NL-klantenservice (Tel Mail) • Dermadry Labs Inc.–Canada • Leverancier Van der Bend B.V. – www.vanderbend.nl 	Degelijke middenklasse – compact, gebruiksvriendelijk, lagere stroom dan Hidrex
Hidroxa SE 20	CE-gemarkeerd, geen volledige MDR-registratie	- PC / DC - lichtnet of - oplaadbaar	30 mA / ca. 60 V • 20 min	<ul style="list-style-type: none"> ✘ Memory • auto-stop 	Handen/Voeten + accessoires voor oksel	50 dgn niet-tevreden-geld-terug • beperkte NL-klantenservice (mail) <ul style="list-style-type: none"> • Hidroxa AB – Zweden / productie Taiwan 	Private-labeltype – ook verkocht als SweatStop®, AAM DE20 en Galvan DE 20 – eenvoudigere bouwkwaliteit
Electro Antiperspirant	CE-gemarkeerd onder oude MDD (93/42/EEC)	- PC / DC (modelafh.) - lichtnet of - oplaadbaar	20–35 mA • 20–30 min	<ul style="list-style-type: none"> ✘ Memory • beperkte veiligheid (geen auto-stop, handmatige tijd) 	Handen / Voeten + accessoires voor oksel, gezicht, hoofd	Niet-tevreden-geld-terug mogelijkheid (duur onbekend) <ul style="list-style-type: none"> • NL-klantenservice? onbekend • Hightech Development s.r.o. – Tsjechië 	Diverse modellen (Elite, Forte, Sensitive Pro, Duo H/V) – krachtig maar omslachtiger gebruik en beperkte ondersteuning

Disclaimer: De bovenstaande informatie is met zorg samengesteld op basis van de meest recente productgegevens. Specificaties, CE/MDR-status en functies van apparaten kunnen echter zonder voorafgaande kennisgeving door fabrikanten worden gewijzigd. Van der Bend B.V. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden of verouderde gegevens. Raadpleeg bij twijfel altijd de actuele gebruiksaanwijzing of de fabrikant voor de meest recente informatie. © 2025 Van der Bend B.V. | www.vanderbend.nl